

 **KOMET****KOMET Reamax® TS holder DAH® Zero Cylinderskaft, kort, Til rivehoved- Ø D: 22-26,99mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	239930 22-26,99
GTIN	
Artikelklasse	27E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Holderen er forspændt og indstillet til  $< 0,005$  mm koncentration. Til koncentrationens nøjagtigheder med en præcision på  $< 3$   $\mu$ m, længere værktøjsstandtider og højere processikkerhed.

**Passer til:**

Rivehoveder nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

**Leveringsomfang:**

Holder komplet med fastspændingsbolt, gaffelnøgle til fastspændingsbolt og aktiveringsnøgle. Bestil om nødvendigt unbrakonøgle separat.

**Teknisk beskrivelse**

Skaftlængde $L_s$	50 mm
Spændebolt nr. 239900	3
Til rivehoved- Ø D	22 - 26,99 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	145 mm
Aktiveringsnøgle nr. 239902	Str. 3 (4 Nm)
Udhængslængde A	80 mm
Gaffelnøgle nr. 239901	str. 6
Skaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
Skaftudførelse	kort
Indvendig køling	ja

Produkttype

Phillips-bit

---

**Tilbehør**

Antræksbolte Type 3

239900 3

Nøgle til spændebolte Drev SW6

239901 SW6