

Garant GRIDLINE

**Hulvæg-vertikalskab, bredde 40G med massive hængslede metallåger,
Højde: 2000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942151 2000
GTIN	4069515001083
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Lodrette skabe med hulvæg og udtræk og hængslede låger, forstærket på indersiden og aflåselige med 2K-Haptoprene® skydegreb med stiftcylinderlås. Med selvbærende vertikaludtræk med 9×9mm i trin på 37 mm til fastgørelse af GARANT easyFix-kroge og holdere, samt hulvægstilbehør. Hulvægge kan indstilles i trin på 25 mm. Hulvæggene styres med den teleskopisk skinne. Bæreevne pr. udtræk 80 kg.

Nytteareal på begge sider pr. vertikalt udtræk på 2,2 m². **Med enkelt udtræksbeskyttelse.**

Lakering:

Som standard er korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Egnet tilbehør såsom GARANT easyFix-kroge og holdere etc. finder du i gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Bredde	1000 mm
Dybde i G	28

Udførelse	Hulvæg-vertikalskab
Højde	2000 mm
Bredde i G	40
Vertikalt udtræk, nytteøjde	1692 mm
Vertikalt udtræk, nyttedybde	656 mm
Dybde	700 mm
Vertikaludtræk, bæreevne	80 kg
Vægt	186 kg
Antal vertikaludtræk	3
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Døråbningsvinkel	250 grader
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produkttype	Vertikalskab

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/942151-2000>