



KOMET Reamax® TS holder Cylinderskaft, kort, Til rivehoved- Ø D: 22-26,99 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	239880 22-26,99
GTIN	4047109229334
Artikelklasse	27E

Beskrivelse

Passer til :

Rivehoveder nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Leveringsomfang:

Holder komplet med fastspændingsbolt, gaffelnøgle til fastspændingsbolt og aktiveringsnøgle. Bestil om nødvendigt unbrakonøgle separat.

Indvendig køling: ja

Udhængslængde A: 80 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$: 130 mm

Skaftlængde L_s : 50 mm

Skaft-Ø D_s h6: 20 mm

Spændebolt nr. 239900: 3

Gaffelnøgle nr. 239901: str. 6

Teknisk beskrivelse

Skaftlængde L_s	50 mm
Udhængslængde A	80 mm
Til rivehoved- Ø D	22 - 26,99 mm
Spændebolt nr. 239900	3
Gaffelnøgle nr. 239901	str. 6
Samlet længde $L_{i,alt}$	130 mm
Aktiveringsnøgle nr. 239902	Str. 3 (4 Nm)
Skaft-Ø D_s h6	20 mm

Skaftudførelse	kort
Indvendig køling	ja
Produkttype	Riveværktøj til løsningsbare skær

Tilbehør

Nøgle til spændebolte Drev SW6	239901 SW6
Antræksbolte Type 3	239900 3