

HOLEX®**CNMG 160608 Sæt med 10 stk., Type: HBX130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250258 HBX130
GTIN	4045197661586
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

CNMG 160608 Sæt med 10 stk. HBX130 Type: HBX130
Spånbrøder: MM
Skæredybde a_p : 1 - 6 mm
Tilspænding f : 0,05 - 0,55 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.###HOVFS0067
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,55 mm/o
Spånbrøder	MM
Skæredybde a_p	1 - 6 mm

Type	HBX130
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	Borestang
Serie	Skærholder
Serie	Skærehoved
Serie	eco-QT-/ eco-klemholder
Serie	QuickTurn-klemholder
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160608
Antal skift/skær	4
Vendeplattetilknøytning	neutral