

**Korthulsborholder VARIA, VXT3, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319845 6
GTIN	4069739471136
Artikelklasse	33E

Beskrivelse**Udførelse:**

VXT – fleksibelt system med dobbelt konus. **Momentresistens op til 200 Nm via polygon.**

Fordel:

- **Optimeret stabilitet og dæmpning**
- **Værktøjsskift, fleksibilitet og modularitet.**
- **Højeste præcision og gentagelsesnøjagtighed (+/- 0,002).**
- **Bagudkompatibilitet med VARIA VX**

Anvendelse:

Hurtigskiftesystem til statiske drejeopgaver.

Bemærk:

Maksimalt tilspændingsmoment på VXT3 og VXT4 ved 5,4 Nm, opnås med passende momentnøgle nr. 211750 str. 5,7. Drej ikke ind over anslaget, når indsatserne skal løsnes. Vi anbefaler EWS Clean- og rengøringssættet til rengøring af Varia-værktøjsholdere og udskiftelige skær.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	18 mm
Udvendig Ø D	32 mm

Datablad

Adapter	VXT3
Produkttype	Fladespændepatron