



Korthulsborholder VARIA, VXT4, Spænde-Ø D1: 6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	319846 6
GTIN	4069739471198
Artikelklasse	33E

Beskrivelse

Udførelse:

VXT – fleksibelt system med dobbelt konus. **Momentresistens op til 200 Nm via polygon.**

Fordel:

- **Optimeret stabilitet og dæmpning**
- **Værktøjsskift, fleksibilitet og modularitet.**
- **Højeste præcision og gentagelsesnøjagtighed (+/- 0,002).**
- **Bagudkompatibilitet med VARIA VX**

Anvendelse:

Hurtigskiftesystem til statiske drejeopgaver.

Bemærk:

Maksimalt tilspændingsmoment på VXT3 og VXT4 ved 5,4 Nm, opnås med passende momentnøgle nr. 211750 str. 5,7. Drej ikke ind over anslaget, når indsatserne skal løsnes. Vi anbefaler EWS Clean- og rengøringssettet til rengøring af Varia-værktøjsholdere og udskiftelige skær.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	36 mm
Udragende længde, A-mål	18 mm

Datablad

Adapter	VXT4
Produkttype	Fladespændepatron