


CNMG 120404, Type: CA510

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250210 CA510
GTIN	4960664696895
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120404 CA510 Type: CA510

Spånbryder: PS

Skæredybde a_p : 1 - 3,5 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,35 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	PS
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Tilspænding f	0,15 - 0,35 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	1 - 3,5 mm
Type	CA510

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning