

Garant**Stålborestang A... SSSCR 75°, til vendeskærsplatter SC.., højre****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260722 16/09
GTIN	4069515004473
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	9 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Midterforskydning L_3	11,5 mm
Udhængslængde L_1	48 mm
Norm	DIN 8024
Samlet længde L	180 mm
passende vendeskærsplatter	SC.. 09T3..
Skaft-Ø D_s	16 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	20 mm
Spændehøjde L_2	15 mm
Indstillingsvinkel κ	45 grader
ISO-kode holder	A16Q SSSCR/L09
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3xD
Skaftform	Stål
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/260722-16/09>