

**Garant****Borestangsholder slidset, PSC 63, Spænde-Ø D1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	318890 40
GTIN	4069515004978
Artikelklasse	31G

**Beskrivelse****Udførelse:**

**GARANT** - Mere stabilitet og svingningsdæmpende effekt som følge af omslyngning af borestangen.

**Anvendelse:**

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.  
Som holder til borestænger.

**Bemærk:**

PSC-spændebolt på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø D	75 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Udragende længde, A-mål	105 mm
L <sub>1</sub>	85 mm
Adapter	PSC 63
Holder-standard	ISO 26623-2
Indvendig køling	ja
Produkttype	Fladespændepatron

