

**KOMET® indstiksstål HSS-Co5, Bredde b: A1,3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	240020 A1,3
GTIN	4047109015722
Artikelklasse	24H

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til fremstilling af udvendige noter til sikringsringe (SEEGER® Ring). Indstiksstålets bredde svarer til den gyldige tolerance H11 for sikringsnoter. Stålet skal kun efterslibes på endefladerne.

Teknisk beskrivelse

Til seegerringsbredde	1,2 mm
Passende holder	AE og A1/2A med nr. 240022
Højde h	11 mm
Bredde b	1,3 mm
Samlet længde L	80 mm
Skæremateriale	HSS Co 5
Produkttype	Skæreforsats til drejning