

**KOMET® skrubstål Form g, Type: B05****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	240074 B05
GTIN	4047109016576
Artikelklasse	24H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Mikroskopisk kontrolleret, nøjagtig skærprofil. Besparende, takket være flere efterslibninger på spånfladen.

Størrelser med tilføjelsen **L = forlænget skaft**.

**Skæremateriale:**

**HSS/Co10** – til vanskeligt bearbejdelige materialer.

**Bemærk:**

**Passende borestålholder se nr. 240070 og nr. 240072.**

Skæremateriale: HSS Co 10

Boreddybde: 50 mm

Til boringer fra Ø: 12 mm

Samlet længde: 80 mm

Skaft-Ø: 8 mm

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde	80 mm
Boreddybde	50 mm
Til boringer fra Ø	12 mm
Type	B05
Skaft-Ø	8 mm
Skæremateriale	HSS Co 10
Produkttype	Skæreforsats til drejning

