

**KOMET® borestålsholder, Type: B8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	240070 B8
GTIN	4047109003996
Artikelklasse	24G

Beskrivelse**Udførelse:**

Slidset forskudt på begge sider.

Anvendelse:

Til spænding af borestål nr. 240074-nr. 240088, eller til HSS-runddrejestål nr. 295020.

Teknisk beskrivelse

Holderboring	8 ; 8 mm
Længde	100 mm
Højde	12 mm
Bredde	12 mm
Skærekant højde d	6 mm
Produkttype	Skærholdere til aksialt sporstik