

**ER-spændepatron med tætning, ER 25, Nom. spænde-Ø d: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308947 8
GTIN	4054631126178
Artikelklasse	39Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldstændigt hærdede og slebne.

Rustbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Metallisk forsegling.

Beskrivelse:

Kølemiddeltryk: Kan anvendes op til 120 bar.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Bemærk:

Ved **tætning** til intern køling kan kun den nominelle dimension fastspændes. **Svarende til ISO 15488-A.**

Teknisk beskrivelse

Adapter	ER 25
Norm	ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Type	429 E
Udvendig Ø D	25,7 mm

Datablad

Samlet længde L	34 mm
Produkttype	Spændetang