

**ER-spændepatron med tætning, ER 32, Nom. spænde-Ø d: 3mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 308987 3      |
| GTIN                | 2050001764898 |
| Artikelklasse       | 39Y           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fuldstændigt hærdede og slebne.

**Rustbeskyttelse:** Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Metallisk forsegling.

**Fordel:**

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

**Bemærk:**

Ved **tætning** til intern køling kan kun den nominelle dimension fastspændes. **Svarende til** ISO 15488-A. med gummipakning (kan bruges op til 60 bar).

**Teknisk beskrivelse**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Adapter             | ER 32       |
| Norm                | ISO 15488-B |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm      |
| Type                | 469 E       |

## Datablad

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Udvendig Ø D    | 32,7 mm    |
| Samlet længde L | 40 mm      |
| Produkttype     | Spændetang |