

**ER-spændepatron med tætning, ER 20, Nom. spænde-Ø d: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308917 12
GTIN	4054631126116
Artikelklasse	39Y

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fuldstændigt hærdede og slebne.

**Rustbeskyttelse:** Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Metallisk forsegling.

**Beskrivelse:**

Kølemiddeltryk: Kan anvendes op til 120 bar.

**Fordel:**

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

**Bemærk:**

Ved **tætning** til intern køling kan kun den nominelle dimension fastspændes. **Svarende til ISO 15488-A.**

**Teknisk beskrivelse**

Adapter	ER 20
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Type	427 E
Udvendig Ø D	20,7 mm

## Datablad

Samlet længde L	31,5 mm
Produkttype	Spændetang