

**ER-spændepatron med tætning, ER 20, Nom. spænde-Ø d: 9mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 308917 9      |
| GTIN                | 4054631188527 |
| Artikelklasse       | 39Y           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fuldstændigt hærdede og slebne.

**Rustbeskyttelse:** Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Metallisk forsegling.

**Beskrivelse:**

Kølemiddeltryk: Kan anvendes op til 120 bar.

**Fordel:**

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

**Bemærk:**

Ved **tætning** til intern køling kan kun den nominelle dimension fastspændes. **Svarende til ISO 15488-A.**

**Teknisk beskrivelse**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Adapter             | ER 20       |
| Norm                | ISO 15488-A |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm      |
| Type                | 427 E       |
| Udvendig Ø D        | 20,7 mm     |

## Datablad

Samlet længde L

31,5 mm

Produkttype

Spændetang