

**LED-batteristavlygte, Type: 260****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	081449 260
GTIN	4069515008563
Artikelklasse	02A

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust, slank batteridrevet LED-stavlygte med gummioverflade, holdemagnet og ekstra LED i lampehovedet. 3 forskellige lysindstillinger (spot, kraftig, dæmpet). Kan genoplades via USB-C-port. Ideel som inspektionslampe under trange pladsforhold.

Teknisk beskrivelse

Batteritype	Lithium-ion
Beskyttelsesklasse IP	IP 42
Lysnet	400 lm
Antal medfølgende akkuer	1
Samlet længde	260 mm
Vægt	94 g
Brændetid	3 - 20 h
Lysnet, trin 2	40 lm

Datablad

Energiforsyning

Akkudrevet

Produkttype

Arbejdslygte