

Garant**Eco-værktøjsholder aksial, enkel, højre, HSK-T 63, Til holdefirkant: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	318622 25
GTIN	4069515009010
Artikelklasse	31G

Beskrivelse**Udførelse:**

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.

GARANT - optimal levetid, forbedrede overflader, højere processikkerhed og øget produktivitet takket være GARANT Eco.

Slank kontur for bedre tilgængelighed.

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.

Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

Bemærk:

Inklusive gennemboret underlagsplatte. Dermed egnet til skærholder med skaft 20 **og** 25 mm.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	130 mm
Til holdefirkant	25 mm
Spændelængde L ₁	88 mm
B	25 mm
Udvendig Ø D	78 mm
Adapter	HSK-T 63

Datablad

Holder-standard	ISO 12164-3
Indvendig køling	ja
Produkttype	Værktøjsholder