

**KOMET® hjørnestål Form f, Type: B01****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	240078 B01
GTIN	4047109004016
Artikelklasse	24H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Mikroskopisk kontrolleret, nøjagtig skærprofil. Besparende, takket være flere efterslibninger på spånfladen.

Størrelser med tilføjesen **L = forlænget skaft.**

**Skæremateriale:**

**HSS/Co10** – til vanskeligt bearbejdelige materialer.

**Bemærk:**

**Passende borestålholder se nr. 240070 og nr. 240072.**

Skæremateriale: HSS Co 10

Boreddybde: 20 mm

Til boringer fra Ø: 3 mm

Samlet længde: 60 mm

Skaft-Ø: 8 mm

**Teknisk beskrivelse**

Til boringer fra Ø	3 mm
Type	B01
Samlet længde	60 mm
Boreddybde	20 mm
Skaft-Ø	8 mm
Skæremateriale	HSS Co 10
Produkttype	Skæreforsats til drejning

