

**KOMET® vendeskærsplatte, BK8425, Betegnelse, type W80: 38-010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236605 38-010
GTIN	4047109198142
Artikelklasse	24R

**Beskrivelse**

KOMET® vendeskærsplatte 38-010 ISO-kode, vendeskærsplatte: SOGX 110408-01

Tilspænding f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	38-010
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 110408-01
Serie	KUB Pentron®
Antal skift/skær	4
Type	BK8425
Type	Uni
Skæremateriale	HM

