

 KOMET**KOMET® indvendigt gevindstål højregevind form 55° (Whitworth), Type: B05****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	240088 B05
GTIN	4047109017146
Artikelklasse	24H

Beskrivelse**Udførelse:**

Mikroskopisk kontrolleret, nøjagtig skærprofil. Besparende, takket være flere efterslibninger på spånfladen.

Størrelser med tilføjelsen **L = forlænget skaft**.

Skæremateriale:

HSS/Co10 – til vanskeligt bearbejdelige materialer.

Bemærk:

Passende borestålsholder se nr. 240070 og nr. 240072.

Teknisk beskrivelse

Til boringer fra Ø	12 mm
Boreddybde	50 mm
Type	B05
Til stigning	12–40 gange/tommer
Samlet længde	80 mm
Skaft-Ø	8 mm
Skæremateriale	HSS Co 10
Produkttype	Skæreforsats til drejning