

**CNMG 160612, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250377 CA510
GTIN	4960664697182
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,28 - 0,88 mm/o
Spånbryder	PH
Hjørneradius	1,2 mm
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	1 - 10 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160612
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning