

**Garant****Borestænger HSS, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 08/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260022 08/06
GTIN	4045197651990
Artikelklasse	21T

**Beskrivelse**

Borestænger HSS 08/06 mm Skaft-Ø  $D_s$ : 8 mm  
ISO-kode holder: AH08K SCLCR/L06  
Indstillingsvinkel  $\kappa$ : 95 grader  
passende vendeskærsplatter: CC.. 0602..  
Mindste forborings-Ø  $D_{min}$ : 10 mm  
Midterforskydning  $L_3$ : 5 mm

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Midterforskydning $L_3$	5 mm
Udhængslængde $L_1$	40 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	10 mm
ISO-kode holder	AH08K SCLCR/L06
Plattestørrelse	6 mm
Samlet længde L	125 mm
Spændehøjde $L_2$	7 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Skaft-Ø $D_s$	8 mm
Indsatstype	højre

Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 8024
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Vendeplatteskruesæt 10 dele	269413
Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7