

**Garant****Borestænger HM, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 8/06mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260016 8/06   |
| GTIN                | 4045197651808 |
| Artikelklasse       | 21T           |

**Teknisk beskrivelse**

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| passende vendeskærsplatter     | CC.. 0602..                      |
| ISO-kode holder                | E08K SCLCR/L06                   |
| Midterforskydning $L_3$        | 5 mm                             |
| Plattestørrelse                | 6 mm                             |
| Vendeplatteskruesæt            | 269028 7                         |
| Hovedlængde $L_1$              | 10 mm                            |
| Mindste forborings-Ø $D_{min}$ | 10 mm                            |
| Samlet længde $L$              | 125 mm                           |
| Spænde højde $L_2$             | 7,6 mm                           |
| Indstillingsvinkel $\kappa$    | 95 grader                        |
| Skaft-Ø $D_s$                  | 8 mm                             |
| Norm                           | DIN 8024                         |
| Indsatstype                    | højre                            |
| Indv. drejedybde op til        | 8xD                              |
| Skæremateriale                 | HM                               |
| Indvendig køling               | ja                               |
| Anvendelse                     | Langsgående drejning, indvendigt |

Produkttype

Borestang

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500