

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260007 25/12
GTIN	4045197651761
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	SCLCR/L 2525M12
Plattestørrelse	12 mm
Underlægsplade	269005 6
Vendeplatteskruesæt	269028 20
Funktionsbredde L ₄	32 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Skaftstørrelse	25 mm
Skrue til underlagsplade	269013 5
Hovedlængde L ₁	20 mm
Samlet længde L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 20

269028 20

Skrue til underlagsplatte Type 5

269013 5

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Underlagsplatte Type 6

269005 6

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500