

**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 10/06 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260028 10/06
GTIN	4960664541157
Artikelklasse	25U

Beskrivelse**Udførelse:**

Strømlinjeformet spånkanal af hensyn til forbedret spåntransport, reduceret tendens til vibrationer, stabil bearbejdning.

Indvendig køling: ja

Skaft-Ø D_s : 10 mm

ISO-kode holder: A10L SCLCR/L06

Indstillingsvinkel κ : 95 grader

passende vendeskærsplatter: CC.. 0602..

Mindste forborings-Ø D_{min} : 12 mm

Midterforskydning L_3 : 6 mm

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	6 mm
Vendeplatteskrue	269022 2
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
ISO-kode holder	A10L SCLCR/L06
Mindste forborings-Ø D_{min}	12 mm
Plattestørrelse	6 mm
Samlet længde L	140 mm
Spændehøjde L_2	9 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	10 mm

Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Norm	DIN 8024
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Spændeskruer Type 2	269022 2
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8