

**Garant****eco-QT-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250603 25/15
GTIN	4045197657046
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

**Fordel:**

**Kombiner fordelene ved Garant eco og skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj. Løsn fiksering pr. knaptryk – skift skær – tryk på spændejernsholderen.**

Nedsæt ekstratiden nemt og bekvemt.

Ensartet spændekraft, høj skiftenøjagtighed, vedligeholdelsesfri.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DDJNR/L 2525X15

passende vendeskærsplatter: DN.. 1506..

Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 32 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 46 mm

Samlet længde L: 117,5 mm

Underlægsplade: 259031 30

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	15 mm
Skrue til underlagsplatte	259025 1

Spændejern	259038 7
ISO-kode holder	DDJNR/L 2525X15
Hovedlængde L <sub>1</sub>	46 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
Underlægsplade	259031 30
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Skafstørrelse	25 mm
Samlet længde L	117,5 mm
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Spændejern	259351
Skrue til underlagsplade	259167
Spændejern Type 7	259038 7
Skrue til underlagsplade Type 1	259025 1
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underlagsplade	259272
Underlagsplade Type 30	259031 30
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500