

**Stålborestang A.. SCLCR 95°, til vendeskærsplatter CC.., højre****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260028 20/09
GTIN	4960664541218
Artikelklasse	25U

Beskrivelse**Udførelse:**

Strømlinjeformet spånkanal af hensyn til forbedret spåntransport, reduceret tendens til vibrationer, stabil bearbejdning.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Mindste forborings-Ø D_{min}	22 mm
Midterforskydning L_3	11 mm
Skrue til vendeskær	269022 3
ISO-kode holder	A20R SCLCR/L09
Plattestørrelse	9 mm
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L_2	19 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	20 mm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/260028-20/09>
