

**KOMET® vendeskærsplatte, BK6115, Betegnelse, type W80: 38-010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236607 38-010
GTIN	4047109198173
Artikelklasse	24R

Beskrivelse**Bemærk:**

Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!

Type: GG (G)

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOGX 110408-01

Tilspænding f i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,13 mm/o

Teknisk beskrivelse

Betegnelse	38-010
Tilspænding f i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 110408-01
Serie	KUB Pentron®
Antal skift/skær	4
Type	BK6115
Type	GG (G)
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til boring