

**KOMET® vendeskærsplatte, BK8430, Betegnelse, type W80: 28-030****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 236609 28-030 |
| GTIN | 4047109230309 |
| Artikelklasse | 24R |

Beskrivelse

KOMET® vendeskærsplatte 28-030 ISO-kode, vendeskærsplatte: SOGX 09T308-03

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,13 mm/o

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|----------------|
| Betegnelse | 28-030 |
| Tilspænding f i stål < 900 N/mm ² | 0,13 mm/o |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 09T308-03 |
| Serie | KUB Pentron® |
| Antal skift/skær | 4 |
| Type | BK8430 |
| Type | Uni |
| Skæremateriale | HM |

