

Garant**eco-QT-skærholdere, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250602 20/15
GTIN	4045197657015
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Infotekst:

Optimal omskylning af skæret med kølemiddel.

Positioneringen inden for skalaen sikrer en præcis kølemiddeloverførsel.

Fordel:

Kombiner fordelene ved Garant eco og skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj.

Løsn fiksering pr. knaptryk – skift skær – tryk på spændejernsholderen.

Nedsæt ekstratiden nemt og bekvemt.

Ensartet spændekraft, høj skiftenøjagtighed, vedligeholdelsesfri.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DDJNR/L 2025X15

passende vendeskærsplatter: DN.. 1506..

Funktionsbredde L₄: 32 mm

Hovedlængde L₁: 46 mm

Samlet længde L: 105 mm

Underlægsplade: 259031 30

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Hovedlængde L ₁	46 mm
Plattestørrelse	15 mm
ISO-kode holder	DDJNR/L 2025X15
Underlægsplade	259031 30
Spændejern	259038 7
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Skrue til underlagsplade	259025 1
Skafstørrelse	20 mm
Samlet længde L	105 mm
Serie	Eco
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spændejern	259351
Underlagsplade	259272
Underlagsplade Type 30	259031 30
Momentskruetrækker med skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Skrue til underlagsplade	259167
Skrue til underlagsplade Type 1	259025 1

Spændejern Type 7

259038 7