

**KOMET® vendeskærsplatte, BK7710, Betegnelse, type W80: 12-010****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 236608 12-010 |
| GTIN | 4047109187634 |
| Artikelklasse | 24R |

Beskrivelse

KOMET® vendeskærsplatte 12-010 ISO-kode, vendeskærsplatte: SOGX 050204-01

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,1 mm/o

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|----------------|
| Betegnelse | 12-010 |
| Tilspænding f i stål < 900 N/mm ² | 0,1 mm/o |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 050204-01 |
| Serie | KUB Pentron® |
| Antal skift/skær | 4 |
| Type | BK7710 |
| Type | Alu |
| Skæremateriale | HM |

