

**KOMET® vendeskærsplatte, BK6115, Betegnelse, type W80: 12-010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236607 12-010
GTIN	4047109187627
Artikelklasse	24R

**Beskrivelse****Bemærk:**

Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!

Type: GG (G)

ISO-kode, vendeskærsplatte: SOGX 050204-01

Tilspænding f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	12-010
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 050204-01
Serie	KUB Pentron®
Antal skift/skær	4
Type	BK6115
Type	GG (G)
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendskærsplatte til boring