

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 32/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260032 32/12
GTIN	4045197652287
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Midterforskydning $L_3$	22 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	40 mm
ISO-kode holder	A32S SCLCR/L12
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Plattestørrelse	12 mm
Skrue til underlagsplatte	269013 5
Vendeplatteskruesæt	269028 20
Underlægsplade	269005 6
Samlet længde L	250 mm
Spændehøjde $L_2$	31 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Skaft-Ø $D_s$	32 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

**Tilbehør**

Skrue til underlagsplatte Type 5

269013 5

Vendeplatteskruesæt Type 20

269028 20

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Underlagsplatte Type 6

269005 6

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm

659957 500