



Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/09 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260029 25/09
GTIN	4960664541249
Artikelklasse	25U

Beskrivelse

Udførelse:

Strømlinjeformet spånkanal af hensyn til forbedret spåntransport, reduceret tendens til vibrationer, stabil bearbejdning.

Indvendig køling: ja

Skaft-Ø D_s : 25 mm

ISO-kode holder: A25S SCLCR/L09

Indstillingsvinkel κ : 95 grader

passende vendeskærsplatter: CC.. 09T3..

Mindste forborings-Ø D_{min} : 27 mm

Midterforskydning L_3 : 13,5 mm

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	9 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	27 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
ISO-kode holder	A25S SCLCR/L09
Midterforskydning L_3	13,5 mm
Vendeplatteskrue	269022 3
Samlet længde L	250 mm
Spændehøjde L_2	24 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	25 mm

Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5xD
Norm	DIN 8024
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Spændeskruer Type 3	269022 3