

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 40/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250627 40/15
GTIN	4045197650658
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Underlægsplade	259031 28
Fjederstiftsæt	259047 2
Mindste forborings-Ø D_{min}	50 mm
Plattestørrelse	15 mm
ISO-kode holder	A40T PDUNR/L15
Fjedersæt	259044 2
Knæledsskrue	259018 7
Midterforskydning L_3	27 mm
Knæled	259015 8
Samlet længde L	300 mm
Spændehøjde L_2	38,5 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Knæled Type 8	259015 8
Knæledsskrue Type 7	259018 7
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Underlagsplatte Type 28	259031 28
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500