

**Garant****Borestang, Venstre, Ø DS: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273811 25
GTIN	4045197500045
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Ekstrem stiv tilslutning og præcis fastspænding takket være den tandede kontaktoverflade mellem skæregreb og klemmeholder.**
- **Til sikring af den optimale forbindelse er den maksimale tilspændingsmoment på monteringskrue på skaftet.**
- **Højeste positionsnøjagtighed samt højeste modstand mod aksiale og radiale skærekrafter.**

**Passer til :**

Skærholder nr. 273813; 273816; 273818; 273827.

**Leveringsomfang:**

Inklusive montageskrue.

**Bemærk:**

Skæreholder skal bestilles separat.

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Midterforskydning L<sub>3</sub>: 15 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 38 mm

Samlet længde L: 213 mm

Skrue: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

**Teknisk beskrivelse**

Midterforskydning L <sub>3</sub>	15 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	38 mm
Skrue	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Samlet længde L	213 mm

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Indsatstype	Venstre
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Klemmeskrue	279910
Klemmeskrue Type 9	279815 9