

Garant**Klemholder forkrøppet – udvendig 90°, højre, Skaftbredde b: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273805 20
GTIN	4045197499974
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Ekstrem stiv tilslutning og præcis fastspænding takket være den tandede kontaktoverflade mellem skæregreb og klemmeholder.**
- **Til sikring af den optimale forbindelse er den maksimale tilspændingsmoment på monteringsskrue på skaftet.**
- **Højeste positionsnøjagtighed samt højeste modstand mod aksiale og radiale skærekrafter.**

Passer til :

Skærholder nr. 273821; 273823; 273825; 273829.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskrue.

Bemærk:

Skæreholder skal bestilles separat.

Hovedlængde L₁: 20,5 mm

Samlet længde L: 135 mm

L₂: 33 mm

Skrue: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Teknisk beskrivelse

L ₂	33 mm
Skrue	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Hovedlængde L ₁	20,5 mm
Skaftbredde b	20 mm

Samlet længde L	135 mm
Indsatstype	højre
Produkttype	Klemholder

Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Klemmeskrue Type 9	279815 9
Klemmeskrue	279910
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50