

**Garant****Skærholder konveks til planindstik, Venstre, Ø-område Indstik D1 / D2:  
82/110mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273813 82/110
GTIN	4045197577269
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ekstremt stiv forbindelse og præcis klemning mellem skærholder og klemholder på grund af fortandet kontaktflade.

**Anvendelse:**

I forbindelse med klemholdere nr. 273800 til 273811.

**Reservedel:**

Spændeskruer nr. 279815 9.

**Advarsel:**

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

**Bemærk:**

$D_1 = \text{min. } \emptyset \text{ for 1. indstik} / D_2 = \text{maks. } \emptyset \text{ for 1. Indstik.}$

Teknologiværdier kan sænkes med 30 – 50 % alt efter opspændingssituation og materiale.

Stikbredde W: 2 mm

Maks. skæredybde  $t_{\text{maks}}$ : 13 mm

**Teknisk beskrivelse**

Maks. 1. indstiks-Ø $D_2$	110 mm
Min. 1. indstiks-Ø $D_1$	82 mm
Maks. skæredybde $t_{\text{maks}}$	13 mm
Indsatstype	Venstre
Stikbredde W	2 mm
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

Klemmeskrue Type 9	279815 9
Klemmeskrue	279910