

Garant**Borestænger HSS, Venstre, Udhængslængde / plattestørrelse: 50/S4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268706 50/S4
GTIN	4045197591968
Artikelklasse	21V

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	AH06X SCLDR/LS4
Plattestørrelse	4 mm
Midterforskydning L ₃	3,5 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	6,92 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 10
passende vendeskærsplatter	CDCT S4010.
Samlet længde L	75 mm
Spændehøjde L ₂	5,54 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D _s	6 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Vendeplatteskruesæt Type 10	269028 10
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200