

Garant**WCHX130508, Type: ALU**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268496 ALU
GTIN	4045197471000
Artikelklasse	21K

Beskrivelse

Passer til:

Boreværktøj nr. 268463 – 268468, str. 26.

passer til værktøjs-Ø D_c : 26 mm

Type: HU70AL

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 300 - 600 m/minSkærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 180 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	ALU
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	300 - 600 m/min
Primær anvendelse	N
Sekundær anvendelse	K
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	180 m/min
Type	HU70AL
Skæremateriale	HM

ISO-kode, vendeskærsplatte	WCHX130508
Antal skift/skær	3
passer til værktøjs-Ø D _c	26 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning