

Garant**Borestænger HSS, højre, Udhængslængde / plattestørrelse: 45/S4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268702 45/S4
GTIN	4045197591906
Artikelklasse	21V

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	4 mm
Vendepatteskruesæt	269028 10
Midterforskydning L ₃	2,5 mm
ISO-kode holder	AH04X SCLDR/LS4
passende vendeskærsplatter	CDCT S4010.
Mindste forborings-Ø D _{min}	4,57 mm
Samlet længde L	65 mm
Spændehøjde L ₂	3,58 mm
Indstillingsvinkel κ	97 grader
Skaft-Ø D _s	4 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 10	269028 10
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200