

Garant**MicroClamp cylindrisk, L = 160, Type: 0,2-3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302408 0,2-3
GTIN	4045197556844
Artikelklasse	31H

Beskrivelse**Udførelse:**

- Til højre- og venstreløb.
- **Koncentricitet $\leq 0,005$ mm.**
- **Overførbart moment 7 Nm.**
- **Tilladt omdrejningstal 60000 1/min.**
- **Betjening fra siden.**
- **Tilladt tilspændingsmoment 2 Nm.**
- **Spændeområde 0,2 – 3,4 mm.**

Leveringsomfang:

Inklusive spændenøgle med T-greb.

Spåntagningsstrategi: HSC

Skafttolerance: h6

Skaft-Ød: 16 mm

Spændeområde Ø D₁: 0,2 - 3,4 mm

Udvendig Ø D: 19 mm

Ø D₂: 12 mm

Reservespændenøgler: 627425 2

Teknisk beskrivelse

Reservespændenøgler	627425 2
Skaft-Ød	16 mm
Spændeområde Ø D ₁	0,2 - 3,4 mm
Ø D ₂	12 mm
Udvendig Ø D	19 mm

Skafttolerance	h6
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 18000 min ⁻¹
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Mikroborepatron