

**Garant**

**Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingskrue, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 12/4mm**

**Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 302410 12/4   |
| GTIN                | 4045197435262 |
| Artikelklasse       | 31A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ).

**Uden** længdeindstillingskrue, **kort.**

**Anvendelse:**

Til anvendelse i krympepatroner, hydro-spændepatroner og ER-spændetangpatroner.

**Bemærk:**

Maks. tilladt omdrejningstal 8000 min<sup>-1</sup>.

**Teknisk beskrivelse**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Borings-Ø D <sub>1</sub> | 4 mm       |
| Ø D <sub>2</sub>         | 8 mm       |
| Skaft-Ød                 | 12 mm      |
| Samlet længde L          | 160 mm     |
| Produktnavnsegenskab     | L = 160 mm |
| Produkttype              | Forlænger  |