

Garant**MicroClamp-borepatron cylindrisk, L = 100, Type: 0,2-3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302407 0,2-3
GTIN	4045197556837
Artikelklasse	31H

Beskrivelse**Udførelse:**

- Til højre- og venstreløb.
- Koncentricitet $\leq 0,005$ mm.
- Overførbart moment 7 Nm.
- Tilladt omdrejningstal 60000 1/min.
- Betjening fra siden.
- Tilladt tilspændingsmoment 2 Nm.
- Spændeområde 0,2 – 3,4 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive spændenøgle med t-greb str. 2.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	12 mm
Spændeområde Ø D ₁	0,2 - 3,4 mm
Skaft-Ød	16 mm
Udvendig Ø D	19 mm
Skafttolerance	h6
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 18000 min ⁻¹
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Mikroborepatron

