

## Styrebøsning til boring H7, Bøsnings- Ø: 38D1mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290415 38D1
GTIN	2050001096395
Artikelklasse	29J

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Uden krave.

**Anvendelse:**

**Stødrømmenåle med kendingsbogstavet A og føringsbøsninger med kendingsbogstavet A kan bruges sammen.**

Dette gælder også for andre betegnelser. For at sikre, at rømmenålen er let at føre opad og kan træde frit frem nedad, skal føringsbøsningen lægges på pressebordet med værktøjet.

**Bemærk:**

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Notbredde	14,39 mm
Længde	100 mm
Bøsnings- Ø	38 mm
Produkttype	Rømmeværktøj

