

Garant

Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingskrue, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/14mm

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302410 32/14
GTIN	4045197435897
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ).

Uden længdeindstillingskrue, **kort.**

Anvendelse:

Til anvendelse i krympepatroner, hydro-spændepatroner og ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Maks. tilladt omdrejningstal 8000 min⁻¹.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ød	32 mm
Ø D ₂	27 mm
Borings-Ø D ₁	14 mm
Samlet længde L	160 mm
Produktnavnsegenskab	L = 160 mm
Produkttype	Forlænger