

**Garant**

**Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingskrue, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/14mm**

**Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 302416 25/14  |
| GTIN                | 4045197436122 |
| Artikelklasse       | 31A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ).

**Uden** længdeindstillingskrue, **lang**.

**Anvendelse:**

Til anvendelse i krympepatroner, hydro-spændepatroner og ER-spændetangspatroner.

**Bemærk:**

Maks. tilladt omdrejningstal 8000 min<sup>-1</sup>.

**Teknisk beskrivelse**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Ø D <sub>2</sub>         | 20 mm      |
| Borings-Ø D <sub>1</sub> | 14 mm      |
| Skaft-Ød                 | 25 mm      |
| Samlet længde L          | 300 mm     |
| Produktnavnsegenskab     | L = 300 mm |
| Produkttype              | Forlænger  |