

**Garant**

**Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingskrue, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 20/6mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302410 20/6
GTIN	4045197435811
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ).

**Uden** længdeindstillingskrue, **kort.**

**Anvendelse:**

Til anvendelse i krympepatroner, hydro-spændepatroner og ER-spændetangspatroner.

**Bemærk:**

Maks. tilladt omdrejningstal 8000 min<sup>-1</sup>.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Borings-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Skaft-Ød	20 mm
Samlet længde L	160 mm
Produktnavnsegenskab	L = 160 mm
Produkttype	Forlænger