

Garant**Hobbykniv med 2K-greb med 3 knækklinger, Klingebredde: 9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	844920 9
GTIN	4069515027762
Artikelklasse	81B

Beskrivelse**Udførelse:**

Klinger i præcis metalføring, der kan skydes ind og ud, låser automatisk. Kvalitetsklinger ekstremt skarpe, med lang standtid.

Slankt og ergonomisk **2-komponent-greb** til både kraftfuldt arbejde og præcise snit.

Haptoprene-overtræk med godt greb med en kerne af utrolig sejt og slagfast polypropylen.

Sikkert arbejde, da faren for at miste grebet er minimeret selv med våde eller fedtede hænder.

Klingen låses automatisk. Med 3 knækklinger (ligner nr. 844910 str. 10), 13 trin, **9 mm bred**.

Reservedel:

Reserveklinger, se nr. 844910 str. 10– nr. 844918 str. 10.

Teknisk beskrivelse

Knivlængde uden klinge	145 mm
Klingelængde	80 mm
Antal knæktrin	13
Klingetykkelse	0,4 mm
Klingebredde	9 mm
Produkttype	Hobbyknive

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/844920-9>